

- Nouvelle formule : effet anti-tache, buse de pulvérisation adaptée aux grandes comme aux petites surfaces.
- Dépoussière et élimine traces de doigts et salissures grasses.



Surfaces modernes (meubles vernis, laqués, émaillés, stratifiés ou mélaminés, polyester, plastique, formica, marbre, Skaï®, céramique)



Surfaces cirées, vitres ou plexiglas, contre-indication du fabricant.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Vaporiser sur un chiffon et nettoyer par mouvements circulaires. Lustrer pour obtenir brillance et protection.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable.

COMPOSITION

Contient : moins de 5% de : agents de surface anioniques. moins de 5% de : agents de surface non ioniques. 30% et plus de : hydrocarbures aliphatiques.

PRÉCAUTIONS

DANGER. Contient : ISOPARAFFINE. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz /brouillards / vapeurs / aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. NE PAS faire vomir. Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.



EA0037i

UFI : KH90-AOSF-400G-KHAK